

**Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	860500 1250
GTIN	4008158034294
Clase de artículo	83K

Descripción**Ejecución:**

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.

Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. Fuerza de sujeción de hasta 6000 N.

Descripción técnica

Alcance del brazo	120 mm
Abertura de sujeción	1250 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	28 × 11 mm
Tipo de producto	Sargento

Accesorios

Surtido de caperuzas de presión 8 piezas Ø placa de presión 37 mm

860115 37