



Sargento de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	861100 300
GTIN	4008158007281
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado, giratorio hasta 35°. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.

Aplicación:

Para sollicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. **Fuerza de apriete máxima hasta 12 000 N.**

Descripción técnica

Alcance del brazo	140 mm
Abertura de sujeción	300 mm

Peso	2,9 kg
Sección transversal de la guía de deslizamiento	34 × 13 mm
Tipo de producto	Sargento

Accesorios

Caperuza de presión incluido material de fijación	861130
Husillo con manilla y caperuza de presión	861140