



Sargento de palanca totalmente de acero, Abertura de sujeción: 120mm



Datos de pedido

Número de pedido	860600 120
GTIN	4008158034324
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Palanca sujeción con segmento de diente autobloqueable. Apertura mediante gatillo de desbloqueo. Placa de presión móvil, palanca de presión con recubrimiento de polvo.

Fuerza de sujeción máxima de hasta 8500 N.

Aplicación:

Para una sujeción **rápida** y sin esfuerzo **con gran presión de sujeción**.

Descripción técnica

Peso	0,5 kg
Sección transversal de la guía de deslizamiento	15 × 6 mm
Alcance del brazo	60 mm
Abertura de sujeción	120 mm
Tipo de producto	Sargento

