

**Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M27X3****Datos de pedido**

Número de pedido	086452 M27X3
GTIN	2050001949097
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

**Nota:**

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Ø cabeza del tornillo C	60 mm
Longitud de rosca L	40 mm
Anchura ojal E	55 mm
Anchura grilletes giratorios G	115 mm
Distancia alma central-ojal D	83 mm
Altura alma central B	55 mm

Grosor ojal F	25 mm
Altura cabeza del tornillo A	62 mm
Anchura de llave hexágono interior S	14 mm
Ø de rosca	M27×3
Capacidad de carga WLL SF 5:1	5,7 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	6 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión