



Boca soporte pendular móvil, Tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361338 125
GTIN	4250364403306
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento de los insertos de agarre n.º 361238; 361240; 361245; 361250, así como los insertos de agarre n.º 361160.

Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar piezas de distintas geometrías.

Idóneo para :

Tornillo de banco n.º 361290; 361302.

Descripción técnica

Anchura de bocas b	189 mm
c	24 mm
c ₁	53,5 mm
Altura de bocas C	20 mm
Longitud de mordazas l	103,5 mm
Gama de sujeción máxima redonda	330 mm
Sujeción mínima redonda	50 mm
Gama de sujeción máxima cuadrada	489 mm

Gama de sujeción mínima cuadrada	25 mm
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	LCV125G
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco