



## Higrómetro y sensor de temperatura con conexión Bluetooth, Tipo: FT



### Datos de pedido

Número de pedido	474148 FT
GTIN	4029547019036
Clase de artículo	47B

### Descripción

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

### Descripción técnica

Campo de medición de temperatura	-20 - 70 °C
Límite de error humedad relativa	±2 %
Límite de error de la temperatura	±0,5 °C
Gama de medición humedad relativa	0 - 100 %
Clase de protección IP	IP 54
Calibración	I6
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Tipo de producto	Higrómetro y sensor de temperatura

---

**Servicios**

Calibración DAkkSTermohigrómetro Tipo A	027670 A
CalibraciónTermohigrómetro Tipo A	027660 A