

**Sargento de brazo de presión, Abertura de sujeción: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	861600 300
GTIN	4008158035819
Clase de artículo	83K

**Descripción****Ejecución:**

Brazo fijo de acero brillante estirado (perfil especial), electrogalvanizado. Brazo deslizante de cero con husillo dotado de rosca trapezoidal y placa de presión orientable hasta 30°. Mediante inversión de posición del brazo deslizante y empleando la pieza de presión, el sargento se puede usar para **trabajos de separación** (presión hacia fuera).

**Aplicación:**

**Fuerza de apriete máxima hasta 7500 N.**

**Descripción técnica**

Sección transversal de la guía de deslizamiento	28 × 11 mm
Abertura de sujeción	300 mm
Peso	2,4 kg
Alcance del brazo	120 mm
Tipo de producto	Sargento

---

## Accesorios

Pieza de presión

861605