



## Sargento extrapesado totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	861400 500
GTIN	4008158007717
Clase de artículo	83K

### Descripción

#### Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca métrica. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado, giratorio hasta 35°. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.

#### Aplicación:

Para sollicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. **Fuerza de apriete máxima hasta 35000 N.**

### Descripción técnica

Abertura de sujeción	500 mm
Alcance del brazo	200 mm

Peso	12,2 kg
Sección transversal de la guía de deslizamiento	50 × 25 mm
Tipo de producto	Sargento

---

## Accesorios

Caperuza de presión incluido material de fijación	861430
Husillo con manilla y caperuza de presión	861440
Manguito con rosca interior provisto de arandela de seguridad	861450