



## Sargento pesado de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	861310 500
GTIN	4008158007625
Clase de artículo	83K

### Descripción

#### Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.

Posibilidad de giro hasta 35°.

#### Aplicación:

Para sollicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas. **Fuerza de apriete máxima hasta 22 000 N.**

### Descripción técnica

Alcance del brazo	175 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	40 × 20 mm

Abertura de sujeción	500 mm
Peso	6,7 kg
Tipo de producto	Sargento

---

## Accesorios

Husillo con manilla y caperuza de presión	861340
Caperuza de presión incluido material de fijación	861130