

# uvex

## Par de guantes uvex phynomic C5, Talla de los guantes: 8



### Datos de pedido

Número de pedido	094548 8
GTIN	4048612051702
Clase de artículo	04U

### Descripción

#### Ejecución:

uvex phynomic C5. Guante protector frente a cortes ligero y sensible con recubrimiento de polímero impermeable y flexible a base de agua. Agarre muy bueno en entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos. Adecuado para el empleo con piel sensible (certificado dermatológicamente).

**uvex phynomic Serie.** Guante protector frente a cortes especialmente ligero, flexible, con buena forma ajustada. Ideal para actividades en las que se requiere una gran sensibilidad al tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona.

#### Norma:

EN 388; EN 420

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonია

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C

## Descripción técnica

Talla de guante	8
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Categoría de protección	Categoría II
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Material de base	Poliamida, HPPE
Recubrimiento	Nitrilo
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	gris / azul
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes