

## Honeywell

### Par de guantes Diamond Black Skin B, Talla de los guantes: 11



#### Datos de pedido

Número de pedido	094498 11
GTIN	13603835656653
Clase de artículo	09A

#### Descripción

##### Ejecución:

Diamond Black Skin B. El guante de protección contra cortes lleva un revestimiento de espuma de nitrilo con acabado especial para un buen agarre y una movilidad máxima de los dedos, con fatiga mínima. **Tecnología de punto18-Gauge.** Ideal para trabajos en un entorno ligeramente aceitoso.

##### Norma:

EN 388; EN 420

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B  
exento de silicona: sí

## Descripción técnica

exento de silicona	sí
Talla de guante	11
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Característica de los guantes	Exento de silicona
Tecnología de punto	18G
EN 388:2016	4X42B
Material de base	Dyneema®
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes