

**Ansell****Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-735, Talla de los guantes: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094761 11
GTIN	10076490464537
Clase de artículo	04P

**Descripción****Ejecución:**

AlphaTec® 58-735. El guante combina de manera ideal la protección frente a numerosas sustancias químicas usuales y la protección contra cortes del nivel C. Buen agarre para la manipulación de componentes aceitosos o mojados. Gran comodidad gracias a la elevada movilidad de los dedos.

Guantes de protección de categoría III.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Talla de guante	11
Tipo de guante	Guantes protectores frente a productos químicos
Categoría de protección	Categoría III
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100

Contenido	6
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	exento de látex
Clase de protección	Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
EN 374	Tipo A (AJKLMNOPT)
Resistencia a sustancias químicas	AJKLMNOPT
EN 388	4X32C
EN 407	X1XXXX
Material	Nitrilo
Material de base	Nitril
AQL	0,65
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	350 mm
Espesor	1 mm
Color	negro / verde
Aplicación	reutilizable
Peso	42 g
Clase de protección frente a cortes	C
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Tipo de producto	Guantes protectores frente a productos químicos