



## Atornillador de carraca con batería, Tipo: M12FIR14



### Datos de pedido

Número de pedido	070228 M12FIR14
GTIN	4058546029685
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

#### Taladro-destornillador angular MILWAUKEE con destornillador de trinquete

- Sistema electrónico REDLINK™ con control continuo de la velocidad de giro, giro a la derecha/izquierda y protección contra sobrecarga.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.

Modo de construcción compacto para el acceso rápido en todas las aplicaciones, p. ej., al realizar trabajos en motores o engranajes.

Motor POWERSTATE™ sin escobillas, con engranaje y carcasa reforzados para una larga vida útil.

Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para una gestión inteligente del rendimiento.

#### Suministro:

Incluye cargador y maleta de transporte.

Incluye adaptador de 1/4 pulgada a 3/8 pulgada.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073814, n.º 073839 y n.º 073840.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Quality Dress: M12FIR14-201B

Cantidad de baterías contenidas: 1

Tipo batería: Ion de litio  
 Capacidad de la batería: 2 Ah  
 Tensión de batería: 12 V  
 Par de giro máximo duro: 54 Nm

## Descripción técnica

Peso	1,1 kg
Capacidad de la batería	2 Ah
Empleo típico	Strong
Quality Dress	M12FIR14-201B
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 250 min <sup>-1</sup>
Forma constructiva	Destornillador de trinquete
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Portaherramientas	Cuadrado 1/4 pulgada
Par de giro máximo duro	54 Nm
Tensión de batería	12 V
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	Con batería
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Atornillador

## Accesorios

Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería, tipo de sujeción MB12 V	073814 MB12
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C