



Extractor universal de tres brazos



Datos de pedido

Número de pedido	880030
GTIN	4021176480416
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Gracias a los brazos de extracción con apoyo dotado de autoamarre, la fuerza de sujeción aumenta proporcionalmente a la fuerza de extracción.

Aplicación:

El efecto elástico y la forma constructiva estrecha permiten la extracción incluso en lugares de difícil acceso.

Abertura de sujeción exterior: 20 - 150 mm

Prof. de suj. máx.: 150 mm

Potencia: 2,5 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	20 - 150 mm
Potencia	2,5 t
Prof. de suj. máx.	150 mm
Cantidad de ganchos	3

Par máximo	35 Nm
Hexágono exterior	10 mm
Peso	1,16 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos