



Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	418746 300
GTIN	2050001949707
Clase de artículo	46P

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD muy grande de alto contraste. Altura de las cifras 8 mm. Con Preset (ajuste previo de medición). El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948 tam. USB2. Puente de medición.

Descripción técnica

Calibración	A1
Lectura	0,0005 pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Lectura	0,01 mm
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB

Altura de las cifras pantalla LCD	8 mm
Sección transversal regleta graduada	12×4 mm
Límite de error	0,03 mm
Longitud de puente	100 mm
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032