



Juego de pie de rey universal digital IP 67, Capacidad de medición: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	415555 150
GTIN	4029713019235
Clase de artículo	46P

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital "Pocket Talent" aplicable para mediciones interiores y exteriores distintas (escotaduras, ranuras, roscas, etc.). Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 7,5 mm de altura. Incluye función PRESET (ajuste previo del valor de medición).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Pie de rey, calibre de reglaje 50 mm, 2 pares de insertos de medición para medición interior y exterior. Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Todos los palpadores de repuesto y especiales n.º 434900 a 434915 con rosca M2,5. Cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Longitud del pico	40 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	0,03 mm

Lectura	0,0005 pul
Tipo de pila	Pila de botón
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Calibración	A1
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032

Punta de acero Tipo 2

434900 2