


**TOHX 140305 izquierda, W30, Clase: BK6425**

**Datos de pedido**

Número de pedido	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Clase de artículo	24T

**Descripción**

TOHX 140305 izquierda BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Aplicación secundaria	M
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rompevirutas	G06
Clase	BK6425
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,5 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 300 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TOHX 140305 L
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado