

 KOMET
**TOGX 090204 neutro, W57, Clase: BK8430**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 268868 BK8430 |
| GTIN              | 4047109201507 |
| Clase de artículo | 24T           |

## Descripción

TOGX 090204 neutro BK8430 Clase: BK8430

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 300 m/minVelocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

## Descripción técnica

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Aplicación secundaria                          | M                 |
| Clase                                          | BK8430            |
| Avance $f$                                     | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Radio angular                                  | 0,4 mm            |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal  | 120 - 300 m/min   |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria | 120 - 180 m/min   |
| Profundidad de corte $a_p$                     | 0,5 - 1,5 mm      |
| Aplicación principal                           | P                 |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Material de corte               | MD                              |
| Asignación fino/desbaste        | Acabado                         |
| Condición de corte              | ligeramente interrumpido        |
| Recubrimiento                   | con revestimiento               |
| Código ISO plaquita de corte    | TOGX 090204                     |
| Número de cambios/cortes        | 3                               |
| Atributo del nombre de producto | W57                             |
| Ángulo de desprendimiento       | 14 grados                       |
| Tipo de producto                | Plaquita de corte para torneado |