

**Chaqueta impermeable Voss, negro, Tamaño unisex: M****Datos de pedido**

Número de pedido	091915 M
GTIN	7040051269417
Clase de artículo	09L

Descripción**Ejecución:**

Impermeable clásico de tejido de PU estanca al viento y al agua, con tecnología Helox+, que ofrece una protección total contra la intemperie. Confort adicional gracias al material ligero stretch Helox+, incluso si se lleva puesto durante mucho tiempo. Elementos reflectantes para una mejor visibilidad.

Chaqueta impermeable con espalda alargada y capucha enrollable con cordón.

- **Cierre de cremallera frontal.**
- **Dos bolsillos interiores con solapa.**
- **Dobladillo con cordón.**
- **Puños con regulación de botón de presión.**

Norma:

Impermeable clásico de tejido de PU estanca al viento y al agua, con tecnología Helox+, que ofrece una protección total contra la intemperie. Confort adicional gracias al material ligero stretch Helox+, incluso si se lleva puesto durante mucho tiempo. Elementos reflectantes para una mejor visibilidad.

Chaqueta impermeable con espalda alargada y capucha enrollable con cordón.

- **Cierre de cremallera frontal.**
- **Dos bolsillos interiores con solapa.**
- **Dobladillo con cordón.**
- **Puños con regulación de botón de presión.**

Norma:

EN 343

Norma: EN 343

Descripción técnica

Serie	Voss
Tamaño unisex	M
Sexo	Unisex
Composición del tejido	100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material	170 g/m ²
Lavar	40 °C colada de color
Color	negro
Norma	EN 343
Tipo de producto	Chaqueta impermeable