



Extractor con estribo de sujeción lateral, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	881200 3
GTIN	4021176028403
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Superficies prensoras esp. configuradas en los brazos de extracción, que en combinación con un estribo de sujeción permiten desacuar el rodamiento (n.º 881180).

Aplicación:

Para extraer ruedas dentadas, piñones, palancas de dirección, etc.

Abertura de sujeción exterior: 50 - 150 mm

Prof. de suj. máx.: 140 mm

Potencia: 7,5 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	50 - 150 mm
Potencia	7,5 t
Prof. de suj. máx.	140 mm
Par máximo	175 Nm
Hexágono exterior	24 mm

Cantidad de ganchos	2
Peso	3,16 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos