



Alicates de corte lateral, cromado, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	725265 180
GTIN	3662424076558
Clase de artículo	73R

Descripción

Ejecución:

Mordazas cromadas, con cubiertas de pared gruesa en los mangos. **Muelle de apertura de plástico exento de fatiga.** Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,2 mm
Longitud total	180 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda para mangos de paredes resistentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicata cortante