

3M**Cinta de ganchos y de bucles, Tipo: SJ352****Datos de pedido**

Número de pedido	083691 SJ352
GTIN	4054596306424
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

Los sistemas de fijación separables 3M™ son la alternativa a los métodos de ensamblaje tradicionales, tales como tornillos, remaches, clavos o abrazaderas.

Cinta de ganchos y de bucles. Al comprimir la cinta de ganchos y bucles se forma un cierre a presión estable y resistente.

Descripción técnica

Color	negro
Longitud	1,25 m
Quality Dress	SJ352B
Espesor	3,6 mm
Anchura	25 mm
Intervalo de aplicación	Interior
Número se puede volver a cerrar	5000

Masa adhesiva	Caucho sintético
resistente a altas temperaturas hasta	50 - 90 °C
Tipo de cinta adhesiva	Velcro
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Humedad del almacén	50 °C
Fecha de consumo preferente	12 mes
Tipo de producto	Cinta adhesiva