



STEITZ SECURA

## Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	092570 40
GTIN	4044348520369
Clase de artículo	09C

### Descripción

#### Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material exterior con microfibras muy ligeras.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Suela TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

**Serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURA VARIO®.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092571.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Número de zapato UE	40
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección	S3
Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Color	negro / azul
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad