



Zapato abotinado negro VD PRO 3500 SF ESD, S3 XB, Número de zapato UE: 40



Datos de pedido

Número de pedido	092581 40
GTIN	4044348572801
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO serie SF con **protección textil contra perforación**. Sin amortiguación del talón SECURE VARIO®.

- **Suela TPU Athletics ESD.**

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión normal NB en n.º 092580.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Seguridad antiperforación	Textil
Clase de protección	S3
Color	negro
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Número de zapato UE	40
Sexo	Unisex
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad