



## Zapato abotinado negro VD PRO 3500 SF ESD, S3 XB, Número de zapato UE: 39



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 092581 39     |
| GTIN              | 4044348572795 |
| Clase de artículo | 09C           |

### Descripción

#### Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO serie SF con **protección textil contra perforación**. Sin amortiguación del talón SECURE VARIO®.

- **Suela TPU Athletics ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Versión normal NB en n.º 092580.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

## Descripción técnica

|  |  |
|--|--|
| Color                                      | negro  |
| Clase de protección                        | S3   |
| Número de zapato UE                        | 39   |
| Norma                                      | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio   |
| Seguridad antiperforación                  | Textil   |
| Sexo                                       | Unisex   |
| propiedad electrostática                   | EGB/ESD  |
| Tipo de producto                           | Zapato abotinado de seguridad                            |