



Zapato abotinado negro VD 3500 SST ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 37



Datos de pedido

Número de pedido	092660 37
GTIN	4044348589625
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Con plantilla de cuero genuino.

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con **amortiguación del talón SECURE VARIO®**, así como suela **Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092661. Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descripción técnica

Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Color	negro

Clase de protección	S2
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Número de zapato UE	37
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Unisex
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad