



## Zapato abotinado negro VD 3500 SST ESD, S2 XB, Número de zapato UE: 40



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 092661 40     |
| GTIN              | 4044348589915 |
| Clase de artículo | 09C           |

### Descripción

#### Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con **amortiguación del talón SECURE VARIO®** y suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220 °C) y **especialmente antideslizante** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Versión normal NB en n.º 092660.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Propiedad: Amortiguación Vario®

### Descripción técnica

|  |  |
|--|--|
| Norma                                      | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Clase de protección                        | S2   |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio   |
| Color                                      | negro  |
| Número de zapato UE                        | 40   |
| Propiedad                                  | Amortiguación Vario®                                     |
| Sexo                                       | Unisex   |
| propiedad electrostática                   | EGB/ESD  |
| Tipo de producto                           | Zapato abotinado de seguridad                            |