



## Extractor regulable



### Datos de pedido

Número de pedido	881100
GTIN	4021176459559
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Con espigas de sujeción autoblocantes se puede seleccionar la abertura y la profundidad de sujeción individualmente. Gracias a su estructura especial, el extractor está dotado de autoamarre y es fácil de manipular. Intervalo de aberturas de sujeción extremadamente elevado, gracias al montaje variable de los brazos de extracción (ver figuras). Para el desprendimiento de cabezas de barra de acoplamiento, amortiguadores de choques, palancas de dirección, etc., aplicar la cabeza de horquilla, a continuación, golpeando el mango se separan las piezas.

Abertura de sujeción exterior: 6 - 100 mm

Prof. de suj. máx.: 85 mm

Potencia: 1 t

### Descripción técnica

Potencia	1 t
Abertura de sujeción exterior	6 - 100 mm
Prof. de suj. máx.	85 mm
Cantidad de ganchos	2

Hexágono exterior	13 mm
Peso	0,45 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos