



Zapato abotinado negro/naranja VX 7500, S3 XB, Número de zapato UE: 40



Datos de pedido

Número de pedido	092671 40
GTIN	4044348509364
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad VARIO FLEX PRO con amortiguación del talón SECURE VARIO® y tecnología VARIO Multiflex®.

- **Material superior de cuero liso flexible.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan Active (resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C).**
- **Protección reforzada en las puntas.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión normal NB en n.º 092670.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Clase de protección	S3
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Color	negro / naranja
Número de zapato UE	40
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad