



Zapato abotinado negro/naranja VX 7500, S3 XB, Número de zapato UE: 48



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092671 48 |
| GTIN | 4044348534304 |
| Clase de artículo | 09C |

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad VARIO FLEX PRO con amortiguación del talón SECURE VARIO® y tecnología VARIO Multiflex®.

- **Material superior de cuero liso flexible.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan Active (resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C).**
- **Protección reforzada en las puntas.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión normal NB en n.º 092670.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Color | negro / naranja |
| Número de zapato UE | 48 |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio |
| Clase de protección | S3 |
| Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C |
| Propiedad | Amortiguación Vario® |
| Sexo | Caballero |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |