



Zapato abotinado negro/naranja VX 7500, S3 XB, Número de zapato UE: 36



Datos de pedido

Número de pedido	092671 36
GTIN	4044348534274
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad VARIO FLEX PRO con amortiguación del talón SECURE VARIO® y tecnología VARIO Multiflex®.

- **Material superior de cuero liso flexible.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan Active (resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C).**
- **Protección reforzada en las puntas.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión normal NB en n.º 092670.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Número de zapato UE	36
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Clase de protección	S3
Color	negro / naranja
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad