



Par de guantes KryTech 563, Talla de guante: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094470 11
GTIN	3245425634110
Clase de artículo	04P

Descripción

Ejecución:

KryTech 563. Para **trabajos sensibles y generales** en entornos de trabajo secos y ligeramente sucios. Resistencia excelente frente a aceites y grasas. El recubrimiento de nitrilo resistente a la abrasión garantiza una larga vida útil. Especialmente apropiado para el prensado de material, la manipulación de chapas y trabajos de mantenimiento mecánicos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Clase de protección frente a cortes: B

Color: negro / gris

exento de silicona: sí

Descripción técnica

Peso	37 g
Agarre con aceite	muy satisfactorio
Talla de guante	11

Transpirabilidad	satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Material recubrimiento	Nitrilo
Forma ajustada	muy satisfactorio
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
EN 388 resistencia al traspaso	3
EN 388 resistencia al corte	3
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Agarre en mojado	satisfactorio
exento de silicona	sí
Exento de DMF	sí
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
EN 388:2016	4343B
Material de base	PEHD
Recubrimiento	Nitrilo
Intervalo de aplicación	Allround
Color	negro / gris
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes