



Arrancatuercas mecánico, Para tuercas: M18-M24



Datos de pedido

Número de pedido	884850 M18-M24
GTIN	4021176020223
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Arrancatuercas mecánico para desprender tuercas agarrotadas o giradas en exceso (hasta clase de calidad 6) sin dañar los pernos roscados. Fácil desenroscado del cincel (con filo templado), sin engancharse.

Descripción técnica

Longitud completa sin husillo de presión	125 mm
Para tuercas	M18-M24
Abertura de sujeción	27 - 36 mm
Anchura del filo de cincel	16 mm
Tipo de producto	Arrancatuercas