

Estantería básica con estantes, Profundidad 500 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 3000/1000mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 990544 3000/1000 |
| GTIN | 4004514202932 |
| Clase de artículo | 96P |

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una **carga máxima por compartimento** de 250 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.

Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Longitud nominal + 60 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm

Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

Nota:

- **Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- **Anclaje al suelo adecuado n.º 990854.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Número de estantes | 7 |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1060 mm |
| Montaje estantería | Estantería básica |
| Altura de la estantería | 3000 mm |
| Número bastidores perfilados | 2 |
| Profundidad de estante | 500 mm |
| Profundidad de estantería | 500 mm |
| Estante Anchura | 1000 mm |
| Carga del panel máxima | 1600 kg |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 250 kg |
| Grosor estante | 40 mm |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable |
| Material | galvanizado |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 500 mm |
| Tipo de producto | Estantería de baldas |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura × Profundidad 410X500 mm | 990583 410X500 |
| Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura × Profundidad 510X500 mm | 990583 510X500 |

| | |
|---|----------------|
| Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura × Profundidad 210X500 mm | 990583 210X500 |
| Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura × Profundidad 310X500 mm | 990583 310X500 |
| Pie de sujeción | 990852 |