

**Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 140mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967420 140
GTIN	4045197694379
Clase de artículo	92H

Descripción**Ejecución:**

Totalmente de acero, irrompible de forma garantizada. Con apertura hacia delante.

Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales.

Husillo con rosca trapecial, tapado y protegido contra la suciedad. Guía prismática doble con posibilidad de reajuste.

Con pieza de yunque adicional para trabajos de enderezamiento y recalado de poca envergadura.

Con mordazas de sujeción estriadas, templadas (no intercambiables).

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descripción técnica

Peso	16 kg
Abertura de sujeción	180 mm
Material	Acero forjado en estampa
Profundidad de sujeción	90 mm
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante

Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	20 - 80 mm
Anchura de mordazas	140 mm
Mordazas intercambiables	no
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco	967330
Regulador de altura para tornillos de banco n.º 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Adecuado para tornillo de banco tam. 140	967540 140
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 140 mm	967722 140
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 140 mm	967711 140
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 140 mm	967724 140
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 140 mm	967723 140
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250