

Garant

Regulador de altura para el tornillo de banco n.º 967100/ 7110, Adecuado para tornillo de banco tam.: 140

**Datos de pedido**

Número de pedido	967520 140
GTIN	4045197694485
Clase de artículo	91J

Descripción**Ejecución:**

Construcción de piezas forjadas / de acero estable y altamente resistente. Gran suavidad de marcha y guiado exacto por componentes mecanizados CNC. Sujeción extremadamente resistente mediante dispositivo de apriete especial. Un muelle a gas incorporado se encarga de compensar el peso al ajustar la altura del tornillo de banco. Apriete firme en cualquier posición deseada por medio de **palanca de sujeción de seguridad**.

Ventaja:

El tornillo de banco, en combinación con el aparato de ajuste de altura, puede hacerse **girar 360° sin placa giratoria adicional**, para situar la pieza en la posición de trabajo más favorable. En todos los movimientos de elevación y de orientación, se mantiene la distancia de seguridad de 25 mm que se exige en DIN 31001 parte 1.

Aplicación:

Para la adaptación del tornillo de banco a la altura de trabajo ideal con precisión centimétrica (especialmente importante para talleres de aprendizaje y de formación).

Idóneo para :

Tornillos de banco paralelos **GARANT n.º 967100; 967110**.

Suministro:

Incluye todos los tornillos de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Intervalo de regulación de altura: 242 mm

Regulable por encima del tablero del banco de trabajo: 93 - 335 mm

Peso: 11,6 kg

Descripción técnica

Adecuado para tornillo de banco tam.	140
Peso	11,6 kg
Regulable por encima del tablero del banco de trabajo	93 - 335 mm
Intervalo de regulación de altura	242 mm
Tipo de producto	Regulador de altura