

 SCHAFFER

Caja de almacenamiento a la vista, galvanizado, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	963342 3
GTIN	4052939476568
Clase de artículo	96H

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para grandes solicitaciones mecánicas, con una elevada capacidad de carga de apilado. Alta estabilidad gracias al borde de apilado enrollado.

Galvanizado por inmersión en caliente. **DIN EN ISO 1461.**

Altura: 200 mm

Anchura: 220 mm

Profundidad: 352 mm

Anchura interior: 198 mm

Profundidad interior: 300 mm

Color: galvanizado

Descripción técnica

Preparado para código EAN en la parte trasera	no
Profundidad	352 mm
Preparado para ventana	sí
Bloqueo en cajón	no
Preparado para ventana como divisor de carga a granel	no

Tipo	3
preparado para tapa	sí
apilable	sí
Posibilidad de rotulación	mediante rótulo encajable
Altura	200 mm
Anchura	220 mm
Color	galvanizado
Material	Chapa de acero
Anchura interior	198 mm
Profundidad interior	300 mm
Quality Dress	Serie 14/7
Atributo del nombre de producto	galvanizado
Color	galvanizado
Tipo de producto	Caja de almacenamiento a la vista

Accesorios

Cubiertagalvanizada Adecuado para caja de almacenamiento a la vista tipo 3	963346 3
Ventana transparente, rebatible hacia arriba Adecuado para caja de almacenamiento a la vista tipo 3	963345 3