



Armario de seguridad S-Classic tipo 90, Anchura: 600mm



Datos de pedido

Número de pedido	981025 600
GTIN	2050001769237
Clase de artículo	96G

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario de chapa de acero con sistema inmovilizador de puerta, cuerpo interior con superficie resistente químicamente.

- **Alojamiento de estantes a intervalos de 32 mm.**
- **Cubeta colectora de fondo (conforme a StawaR).**
- **Con conexión para el aire de salida (NW 75).**
- **Incluido sistema inmovilizador de puerta.**
- **Provisto de cierre con semicilindro perfilado, integrable en la instalación de cierre de la casa. Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.**
- **Con 4 elementos auxiliares de ajuste para la compensación de irregularidades ligeras del suelo.**

de 1 puerta.

Aplicación:

Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables de acuerdo con las prescripciones en locales de trabajo.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Suministro:

Armario con 3 estantes, chapa perforada insertada y cubeta colectora de fondo revestida de plástico, 1 cuaderno de servicio técnico.

Lacado:

La carcasa de armario y las puertas se pueden elegir en gris claro RAL7035 o amarillo de seguridad RAL1004 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de seguridad por una persona autorizada.

Descripción técnica

Número de estantes	3
Número de cubetas colectoras de fondo	1
Altura	1968 mm
Capacidad de carga del estante para estantería	75 kg
Anchura útil	450 mm
Número de chapas perforadas insertadas	1
Anchura	596 mm
Volumen cubeta colectora de fondo	22 l
Peso	278 kg
Altura útil	1742 mm
Profundidad	616 mm
Profundidad útil	524 mm
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Resistencia al fuego	90 min
Tipo de producto	Armario de seguridad