

Cubeta colectora para barriles de 200 l pintada, móvil, Número de barriles×contenido barril (l): 1X200



Datos de pedido

Número de pedido	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Clase de artículo	96U

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas de poliamida (Ø 180 mm). 1 rueda orientable con inmovilizador. Con manija y parrilla de enrejado galvanizada. **Con dispositivo de sujeción por correa.**

Pintado.

Aplicación:

Para el transporte interno seguro de barriles de 200 l. **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1-3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1-4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Nota:

Encontrará caballetes y apoyos de rodillos para barriles de 200 l en n.º 981480 hasta 981485.

Cojinetes: Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas

Capacidad colectora: 203 l

Altura de apoyo: 610 mm

Anchura: 800 mm
 Profundidad: 800 mm
 Capacidad del almacén barriles de 200 litros: 1
 Carga por superficie: 1000 kg/m²

Descripción técnica

Profundidad	800 mm
Dispositivo de sujeción por correa	1x por 1 bidón
Peso	71 kg
Contenido barril	200 l
Capacidad del almacén barriles de 200 litros	1
Número de barriles	1
Capacidad colectora	203 l
Anchura	800 mm
Altura de apoyo	610 mm
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora