

Cubeta colectora para IBC de 1000 l galvanizado, Cantidad de IBC×IBC Contenido (l): 2X1000



Datos de pedido

Número de pedido	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.

Con parrilla de enrejado galvanizada.

Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de contenedores **IBC** (Intermediate Bulk-Container) y **KTC** (Kubische Tank-Container). **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Cojinetes: Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas

Capacidad colectora: 1000 l

Altura: 435 mm

Anchura: 2650 mm

Profundidad: 1300 mm

Capacidad de almacenamiento IBC/KTC: 2

Carga por superficie: 1000 kg/m²

Descripción técnica

Anchura	2650 mm
Capacidad colectora	1000 l
Peso galvanizado	239 kg

Número de IBC	2
Peso lacado	226 kg
Altura	435 mm
Profundidad	1300 mm
Capacidad de almacenamiento IBC/KTC	2
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Material	galvanizado
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora