

## Cubeta colectora para barriles de 200 l Con parrilla de enrejado galvanizada, Número de barriles×contenido barril (l): 2X200



### Datos de pedido

Número de pedido	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Clase de artículo	96U

### Descripción

#### Ejecución:

Altura libre 100 mm para el transporte con carretilla elevadora/toro. Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.

Con parrilla de enrejado galvanizada.

#### Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 200 l. y bidones pequeños. **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Nota:

Encontrará caballetes para barriles de 200 l en n.º 981480 y el n.º 981490.

### Descripción técnica

Peso	72 kg
Capacidad colectora	215 l

Capacidad del almacén barriles de 200 litros	2
Anchura	1200 mm
Número de barriles	2
Contenido barril	200 l
Altura	365 mm
Profundidad	800 mm
Carga por superficie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grosor material	3 mm
Material	galvanizado
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora