

Cubeta colectora para IBC de 1000 l pintado, Cantidad de IBC×IBC Contenido (I): 1X1000



Datos de pedido

Número de pedido	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de contenedores **IBC** (Intermediate Bulk-Container) y **KTC** (Kubische Tank-Container). **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Descripción técnica

Capacidad colectora	1000 l
Capacidad de almacenamiento IBC/KTC	1

Profundidad	1460 mm
Peso lacado	180 kg
Altura	630 mm
Anchura	1460 mm
Peso galvanizado	194 kg
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora