

Estera para puestos de trabajo Top Ancho 122 cm, negro / amarillo, Longitud: 150cm



Datos de pedido

Número de pedido	964531 150
GTIN	662641658110
Clase de artículo	96C

Descripción

Ejecución:

Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para **uso alto**:

- **Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.**
- **El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.**
- **Lado inferior antideslizante RedStop™.**
- **Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.**
- **Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.**
- **Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.**
- **Difícilmente inflamables según DIN 4102 B1.**
- **Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m².**
- **Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.**

Nota:

Esteras para puestos de trabajo en longitudes de libre elección a partir de n.º 964520–964525.

Descripción técnica

con cantos de seguridad	de 2 lados
Material	Núcleo de espuma de vinilo
Superficie	Vinilo
resistente con restricciones contra la mayoría	Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos
Longitud	150 cm
Peso	11 kg
encajable	no
Espesor	14,3 mm
Anchura	122 cm
Biselado	de 4 lados
Parte inferior antideslizante	sí
Peso por superficie	6,5 kg/m ²
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181	R10
Quality Dress	Cushion Trax® (black/yellow)
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	no resistente al aceite
Color	negro / amarillo
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo