


Estera para el suelo de caucho nitrílico, abierta, con cantos de seguridad, negro / naranja, ancho×longitud: 66X102cm



Datos de pedido

Número de pedido	964620 66X102
GTIN	662641658141
Clase de artículo	96C

Descripción

Ejecución:

Esteras de caucho nitrílico para suelos industriales con **cantos de seguridad de color naranja** bien visibles por tres lados.

- **Los resaltes adicionales en la cara inferior permiten un gran espacio útil para suciedad y líquidos, de forma que la superficie se mantiene limpia, seca y antideslizante.**
- **Caucho nitrílico resistente, de larga duración, con una gran resistencia al desgaste.**
- **Superficie muy antideslizante y adhesión segura al suelo, incluso con humedad. Grosor de suelo: 22 mm, peso: aprox. 13 kg/m².**
- **Resiste a los aceites industriales y la mayoría de productos químicos.**
- **Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.**

Estera de caucho nitrílico con aberturas circulares.

Nota:

Dimensiones especiales a petición suministrables en medida modular 30,5 × 30,5 cm más 5 cm por cada regleta de canto.

Descripción técnica

Peso	13 kg/m ²
Material	Caucho nitrílico
Longitud	102 cm
encajable	no

Anchura	66 cm
Espesor	22 mm
con cantos de seguridad	de 3 lados
Quality Dress	Safety Stance™ Nitrile
Confort en posición vertical	Antifatiga
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antideslizante
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	resistente al aceite
Color	negro / naranja
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo