



## Tarima de trabajo Módulo individual, Tipo: A



### Datos de pedido

Número de pedido	966150 A
GTIN	4003866402618
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Construcción completa de metal ligero extremadamente resistente a la torsión y a la intemperie. Peldaños de chapa estriada de aluminio 555 × 250 mm.

Estructura modular para configuraciones variables y ampliables.

Módulos adicionales en 4 alturas diferentes.

Como módulo básico de dos pisos con hasta 3 peldaños adicionales, es apta para uso móvil.

Posibilidad de montaje adosado a partir del módulo tipo B.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Descripción técnica

Altura de trabajo	2,2 m
Modelo peldaño	Escalón
Anchura del peldaño/escalón	555 mm
Peso módulo individual	2,9 kg
Profundidad de peldaño/escalón	250 mm
Combinación de módulos	A

Material	Construcción completa de metal ligero, peldaños de chapa estriada de aluminio
Profundidad tarima	0,3 m
Norma	DIN EN 14183
Altura de plataforma sin baranda	0,2 m
Transitabilidad	de un lado
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	1
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Tarima de trabajo