



Escalera con plataforma, ancho de escalón, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 4



Datos de pedido

Número de pedido	966190 4
GTIN	4003866555222
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles de aluminio con canales de atornillamiento para un montaje flexible. El volumen de suministro no incluye pasamanos ni barandas de plataforma. Se puede adquirir con el n.º 966196 y el n.º 966198. Inclinación de la escalera 45°. Longitud de plataforma 400 mm. Revestimiento de los escalones de aluminio estriado. Equipado con ruedas en la pieza de apoyo.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Descripción técnica

Alcance del brazo	1270 mm
Peso	39 kg
Material	Largueros de perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia
Inclinación escalera	45 grados
Norma	DIN EN ISO 14 122
Longitud plataforma	400 mm

Modelo peldaño	Escalón
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	4
Altura de plataforma sin baranda	0,8 m
Transitabilidad	de un lado
Anchura del peldaño/escalón	600 mm
Ruedas	sí
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	300 kg
Atributo del nombre de producto	Anchura escalón 600 mm
Principio "two hands free"	sí
Tipo de producto	Escalera de tarima