



Escalera con plataforma, ancho de escalón, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 4



Datos de pedido

Número de pedido	966192 4
GTIN	4003866555260
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles de aluminio con canales de atornillamiento para un montaje flexible. El volumen de suministro no incluye pasamanos ni barandas de plataforma. Se puede adquirir con el n.º 966196 y el n.º 966198. Inclinación de la escalera 45°. Longitud de plataforma 400 mm. Revestimiento de los escalones de aluminio estriado. Equipado con ruedas en la pieza de apoyo.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Descripción técnica

Altura de plataforma sin baranda	0,8 m
Longitud plataforma	400 mm
Alcance del brazo	1270 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	4
Inclinación escalera	45 grados
Modelo peldaño	Escalón
Peso	39 kg

Norma	DIN EN ISO 14 122
Material	Largueros de perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia
Transitabilidad	de un lado
Anchura del peldaño/escalón	800 mm
Ruedas	sí
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	300 kg
Atributo del nombre de producto	Anchura escalón 800 mm
Principio "two hands free"	sí
Tipo de producto	Escalera de tarima