



Escalera de tarima móvil, de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 7



Datos de pedido

Número de pedido	966220 7
GTIN	4003866419753
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera con tarima, cómoda, con peldaños de 200 mm de profundidad (60° de inclinación de la escalera). Plataforma espaciosa (600 x 800 mm) con barandas de plataforma (1,00 m de altura) y listón para los pies y para las rodillas. Cuatro ruedas orientables con resorte Ø 125 mm (de ellas 2 con inmovilizador).

Norma:

DIN EN 131-7

Nota:

- Pasamanos no incluidos en el volumen de suministro. Pedir adicionalmente con el n.º 966225.
- El envío tiene lugar en componentes de fácil montaje. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Profundidad plataforma	800 mm
con baranda de plataforma	sí

Norma	DIN EN 131-7
Número de ruedas orientables con inmovilizador	2
Número de ruedas orientables sin inmovilizador	2
Ø ruedas orientables	125 mm
Transitabilidad	de un lado
Superficie de la base anchura	0,98 m
Superficie de base profundidad	1,99 m
Anchura plataforma	600 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	7
Peso	41,8 kg
Altura de plataforma sin baranda	1,68 m
Inclinación escalera	60 grados
Profundidad de peldaño/escalón	200 mm
Modelo peldaño	Escalón
Listón para rodilla	sí
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Tipo de producto	Escalera de tarima