



Sierra de calar, Tipo: 723415



Datos de pedido

Número de pedido	078210 723415
GTIN	4014586839332
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Sierras de calar robustas y de uso universal con cajas de engranajes metálicas y protección contra sobrecarga.

Sierra de calar robusta para metal, para **cortes precisos** incluso en material de difícil arranque de virutas (p. ej., INOX)

- **Elevada suavidad de marcha gracias a un equilibrio exacto.**
- **El ángulo de derivación de la hoja de la sierra permite una buena evacuación de virutas con la elevación pendular.**
- **Evacuación de virutas reversible: aspiración o soplado.**

Suministro:

Incluye protección contra astillado.

Incluye 2 hojas de sierra.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de calar en el n.º 588800.

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073808 – 073840.

Quality Dress: ASTE 638

Consumo de potencia: 450 W

Número de carreras: 1050 - 2600 min⁻¹

Potencia máxima de la sierra acero: 10 mm

Potencia máxima de la sierra INOX: 6 mm

Elevación pendular: modificado

Descripción técnica

Potencia máxima de la sierra acero	10 mm
Hojas de sierra de calar adecuadas	A petición
Particularidad	guía rígida, aplicable universalmente
Quality Dress	ASTE 638
Potencia máxima de la sierra INOX	6 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Peso	2,2 kg
Consumo de potencia	450 W
Elevación pendular	modificado
Número de carreras	1050 - 2600 min ⁻¹
Forma constructiva	Forma de barra
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AF	588400 T118AF
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318A	588400 T318A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118A	588400 T118A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318B	588400 T318B
Juego hojas de sierra de calar Denominación T127D	588400 T127D
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AHM	588400 T118AHM
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118B	588400 T118B