

Garant
Broca de centrar HSS B izquierda, Sin revestimiento, Ø nominal DC k12: 2,5 mm

Datos de pedido

Número de pedido	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Clase de artículo	11A

Descripción
Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado.

Con avellanado de protección adicional (ángulo de protección de 120°), con ranura espiral, **de corte izquierdo**.

Ø nominal D_c : 2,5 mm

Para Ø de pieza de trabajo: 20 – 30 mm

Ø de mango D_s : 10 mm

Longitud total L: 56 mm

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,03 mm/rev,

Descripción técnica

Ø nominal D_c	2,5 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,03 mm/rev,
Para Ø de pieza de trabajo	20 – 30 mm
Tolerancia de mango	h7
Número de filos Z	2
Ø de mango D_s	10 mm
Longitud total L	56 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS

Norma	DIN 333
Tipo	B
Tolerancia Ø nominal	k12
Ángulo de avellanado	120 grados
Sentido del corte	izquierda
Mango	Mango cilíndrico con h7
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Centrado